

Ficha técnica

Consola mural AW 30 A2

Ref.: 6442919



Consola para médias cargas com cabeça soldada.
Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400 mm, com parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o acessório de aperto adequado!



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6442919
Tipo	AW 30 61 A2
Designação 1	Consola mural
Designação 2	com cabeça soldada
Fabricante	OBO
Dimensão	B610mm
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	154 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	9,405 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Consola mural AW 30 A2

Ref.:: 6442919



Dimensões



Comprimento	50 mm
Largura	610 mm
Altura	100 mm
Medida A	50 mm
Medida B	610 mm
Medida H	100 mm

Dados técnicos

Versão	Consola para parede e suporte
F em kN	3 kN
Funktionsgaranti	não
Diâmetro do furo	13 mm
Aço inoxidável, decapado	sim
Alcance do ângulo máx.	90 mm
Alcance do ângulo mín.	90 mm

Cargas




Diagrama de cargas da consola AW 30

- Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
 - Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

Valores característicos de carga da bucha para consola AW 30

Fixação de parede	Carga máxima [kN]
Ancoragem tipo	Largura da consola [mm] <P>110</P>, <P>160</P>, <P>210</P>, <P>310</P>, <P>410</P>, <P>510</P>, <P>610</P>, <P>710</P>
BZ3 10 x 90/0-30	<P>3,00</P>, <P>2,10</P>, <P>-</P>, <P>-</P>, <P>-</P>, <P>-</P>, <P>-</P>, <P>-</P>
BZ3 12 x 110/0-35	<P>-</P>, <P>-</P>, <P>3,00</P>, <P>2,71</P>, <P>2,07</P>, <P>2,02</P>, <P>1,98</P>, <P>1,98</P>, <P>1,51</P>

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!